

Wspomaganie zamykania burty 3.0

Wspomaganie zamykania burty 3.0 firmy Suer minimalizuje siłę konieczną do otwarcia i zamknięcia burty. Wspomaganie zamykania montowane jest zazwyczaj po obu stronach burty, ale w wyjątkowych sytuacjach może być zamontowane tylko po jednej stronie.

Burta musi być zabezpieczona w stanie otwartym, aby zapobiec przypadkowemu zamknięciu lub podniesieniu podczas postoju. (Blokada drzwi: 605646601)


STAL SZLACHETNA

Nowość

Zakończenie wspomagania zamykania burty 3.0

Frezowane, 1015 mm (inne długości na zamówienie, możliwość skrócenia do 615 mm).

Numer artykułu, wersja lewa	Numer artykułu, wersja prawa	Powierzchnia
605900050	605900051	surowa
605900054	605900055	anodowana
605900052	605900053	powlekana



Sprężyna gazowa

Długość 505 mm, skok 200 mm, z ocynkowanym cylindrem, tłoczyisko ze stali szlachetnej.

Test mgłą solankową: 720 godz.

	Siła sprężyny [N]
215141190	750
215141191	1000

Zestaw montażowy

605900035

Składający się z:

	Wersja	Ilość
605646203	Mocowanie sprężyny góra, stal szlachetna	2
605646204	Mocowanie sprężyny dół, stal szlachetna	2
963976347	Śruba z łbem imbusowym DIN 7991	4
963976156	Śruba z łbem walcowym DIN 7984	4
965987332	Podkładka sprężysta DIN 127	4
605647050	Nakrętka czterokątna DIN 557	4
964976754	Nakrętka sześciokątna podobna do DIN 6923	4
605900032	Trzpień Ø8 x 28	4
605900033	Płytki osadczą sprężynującą DIN 6799	8
605646099	Naklejka z ostrzeżeniem	1



Wspomaganie zamykania burty 3.0 może być wtórnie montowane do już zamontowanych burt.